

OTOPro®

Pruebas rápidas y fáciles con *SmartStart*

Características y Ventajas

- Inicie automáticamente la prueba deseada con SmartStart
- Selección de 14 pruebas estándar
- Interface para programación de Auxiliares Auditivos
- Excelente sonoamortiguación
- Prueba ISMADHA (estímulo ISTS)
- Plantilla de reporte y visualización en pantalla personalizable
- Real Ear Measurement (opcional)

OTOPro es la combinación perfecta de durabilidad, gran diseño y excelente tecnología aplicada con el software Symphony HIT.

Además su función exclusiva SmartStart, el nuevo estímulo ISTS (ISMADHA) y la gran flexibilidad de visualización de reportes hacen de OTOPro la mejor opción para el profesional de la salud auditiva y el audioprotesista de hoy.

 **Otovation**®
Innovating Hearing Diagnostics




MAYORES INFORMES

(0133) 36 42 36 01/36 42 34 87 ext.110
LADA SIN COSTO 01 800 28 44 888
desarrollo@blauton.com.mx
www.blauton.com.mx

El Analizador de AA que es tan funcional y preciso como atractivo

Especificaciones Técnicas

- Seguridad: IEC60601-1, IEC60601-1-2
- Analizador: IEC60118-7:2006, IEC60118-15, ANSI S3.22:2009
- Rango de Frecuencia: 125 a 12500 Hz
- Estímulo: Rosa, Blanco, Voz, ISTS, tono de barrido
- Nivel de estímulo (a ref. mic): 50-90 dB SPL, incremento de 1 ó 5 dB
- Alimentación: 15V / 2 Amp. DC con adaptadores internacionales
- Amplificadores : 10 watts con conector externo
- Precisión a ref. mic. (200-2000Hz): +/- 1.5 dB SPL
- Precisión a ref. mic. (2000-8000Hz): +/- 2.5 dB SPL
- Precisión a ref. mic. (8000-12500Hz): +/- 3 dB SPL
- Frecuencias por octava (tono de barrido): 24, 12, 6, 3
- Resolución de Frecuencia: 1/24, 1/12, 1/6 ó 1/3 octava
- Precisión de Medición a 1 kHz (tonos): +/- 2 dB
- Rango Dinámico: > 100 dB
- Intensidad del Acoplador del micrófono: 20-150 dB
- Referencia de intensidad del micrófono: 40-100 dB
- Dimensiones: 13.7x13.7x5.5 in. (348x348x140 mm)
- Peso: 13 lbs. (5.9 kg.)



Requisitos del sistema PC

- PC Pentium o equivalente con procesador 1.6 GHz
- 2 GB RAM (se recomienda 4GB o más)
- Resolución de pantalla 1024x768 o mayor
- Puerto USB & lector de CD-ROM
- 500 MB disponibles en disco duro.
- NOAH 3.7 o posterior
- Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7 u 8 (32/64-bit)



OTOPro -Funciones

- ✓ El botón SmartStart inicia automáticamente la prueba seleccionada
- ✓ Rango de frecuencia extendido hasta 12.5 kHz Completa selección de
- ✓ 14 pruebas estándar
- ✓ Prueba ISMADHA con estímulo ISTS
- ✓ Puertos integrados para programación de Auxiliares Auditivos
- ✓ Excelente sonoamortiguación
- ✓ Simulador de batería incorporado
- ✓ Compartimiento para accesorios
- ✓ Compacto
- ✓ Amplificador de potencia para opción " Real Ear"